

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3117.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3117 beschikt over de inzetstukken-combinatie TPE-soft / Superplastic.

Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee geschikt voor werken op gevoelige oppervlakken. Hij laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na.

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan der rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren, hierdoor kan u met gevoelige materialen werken.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen).
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D30mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, timmerwerkzaamheden, prototype, deurbouw, meubelmontage, breekwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30	[mm]	185	4030618302728	AAA905c002	21-04-09-16	3117.030

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."