

## PLUS BOX "Meubelmakers" • SIMPLEX hamer met zacht oppervlak, TPE-soft / superplastic plus profielraftaster

3117s004



### Productbeschrijving

De Meubelmakers plus box bevat de "meubelmakerhamer" van HALDER en een profielraftaster als handige extra:

Deze SIMPLEX hamer met zacht oppervlak (Art. 3117.051) wordt geleverd met speciale D50mm inzetstukken die in de D40mm behuizing wordt gezet. De oversized contactvlakken zorgen ervoor dat de behuizing van de hamer niet in contact komt met de kwetsbare oppervlakken waar de gebruiker mee bezig is. Uitgerust met de inzetcombinatie van TPE-soft (blauw, zacht, vlek-vrij) / superplastic (wit, middelhard), heeft de hamer geen hamerblok nodig om taken als het monteren van kasten of finereren te voltooien. Het blauwe inzetstuk maakt het zelfs mogelijk om direct op de randen van werkstukken te slaan zonder schade te veroorzaken. Door de grotere slagkracht is het massievere superplastic inzetstuk ook ideaal voor gebruik in combinatie met een steekbeitel. Dankzij de extra lichte aluminium behuizing met ingebouwde beschermhuls voor de steel kan de gebruiker gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toepassen en regelen. Het maakt de hamer met zacht oppervlak ook tot een gereedschap met een minimaal gewicht dat gemakkelijk mee te nemen is. In overeenstemming met het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten vervangbaar en kunnen ze achteraf worden gemonteerd. Dit betekent een besparing van geld en middelen. Met de bijgeleverde profielraftaster met vergrendelfunctie kan de gebruiker gemakkelijk en met voorkennis profielen kopiëren, bijv. op deurstijlen of verwarmingsbuizen. Dit gereedschap zorgt voor uitstekende werkresultaten zonder uitval, zelfs bij complexe profielen.

Promotie box voor meubelmakers

Bevat HALDER's meubelmakershamer, de Art. 3117.051 SIMPLEX hamer met zacht oppervlak met de inzetcombinatie van TPE-soft (blauw, zacht, vlek-vrij) / superplastic (wit, middelhard):

Oversized, uitstekende D50mm contactvlakken zijn ingebouwd in de D40mm behuizing: maximale bescherming tijdens werkzaamheden op kwetsbare oppervlakken.

De extra lichte aluminium behuizing met ingebouwde beschermhuls voor de steel stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk de juiste hoeveelheid slagkracht toe te passen en te controleren (ideaal voor werkzaamheden aan materialen die gemakkelijk breken).

Hoogwaardige, trillingsdempende en ergonomisch gevormde houten steel; greep met dubbele laklaag (bestand tegen vuil).

Alle onderdelen kunnen worden vervangen/gemonteerd, wat resulteert in grote besparingen op kosten en middelen.

Een profielraftaster is bijgevoegd als een handige toevoeging:

Individuele tanden kunnen op hun plaats worden vergrendeld


Profielen kunnen gemakkelijk en nauwkeurig worden gekopieerd, bijv. op deurstijlen en verwarmingsbuizen.

Afmetingen ca. 25 x 13 cm (L x B)

### Toepassingsgebied

Voor meubelmontage, schrijnwerk

### Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."