

Actiedoos Timmerman • SIMPLEX hamer 50:40 TPE-soft / superplastic en 2x BESSEY GEARKLAMP

3117s005



Productbeschrijving

De actiedoos Timmerman bevat de SIMPLEX hamer 50:40 TPE-soft / superplastic met aluminium behuizing en twee BESSEY GEARKLAMP GK15.

De SIMPLIX hamer 50:40 (Art. 3117.051) is met zijn extra grote slagvlakken ideaal voor timmerwerk. Dankzij de extra grote inzetstukken worden slagen van de lichtaluminium behuizing tegen het werkstuk voorkomen en wordt ongewenste beschadiging vermeden.

De SIMPLEX 50:40 met het gecombineerde inzetstuk superplastic / TPE-soft biedt twee hamers in één dankzij het beproefde SIMPLEX-principe.

Met het blauwe, zeer zachte inzetstuk TPE-soft kunnen houtverbindingen zonder beschadigingen worden uitgevoerd. Bovendien laten de TPE-inzetstukken geen ongewenste kleurslijtage op het werkstuk achter, in tegenstelling tot sommige andere hamers.

Daarentegen zorgt het hardere, zeer resistente superplastic inzetstuk voor hoge slagkracht zodat gebruikers beslag en deuzels gemakkelijk kunnen inslaan.

Met de schroefklem GEARKLAMP GK 15 (Art. GK15) is klemwerk zelfs in de kleinste ruimtes mogelijk aangezien de spil losgekoppeld rondom de rail is gepositioneerd. Van daaruit wordt de klemkracht bij elke omwenteling via een in de schuifbeugel verborgen mechanisme op de spil overgebracht. In vergelijking met de klassieke schroef- of handklemmen is deze schroefklem veel compacter.

Producteigenschappen:

- SIMPLEX hamer met de inzetstukcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvast) / superplastic (wit, middelhard, zeer resistent).
- Extra grote slagvlakken D50mm in de behuizing D40mm bieden maximale bescherming tijdens het bewerken van gevoelige oppervlakken.
- Dankzij de lichtaluminium behuizing ligt de hamer goed in de hand en kan de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breekbare materialen).
- SIMPLEX-principe: Alle onderdelen zijn verwisselbaar/uitbreidbaar en daardoor zuinig en grondstoffenbesparend.
- Daarnaast twee GEARKLAMP GK15 van BESSEY:
 - Geen storende gereedschapscomponenten in het werkgebied.
 - Ergonomische bediening gegarandeerd in elke klemsituatie.
 - Uiterst flexibel en kan in de krapste ruimtes worden gebruikt.
 - 2-componenten kunststofgreep voor veilig gebruik.
 - Quickshift-knop voor snelle verstelling van de schuifbeugel.
 - Zwenkbare drukplaat voor perfecte aanpassing aan het werkstuk.
 - De kunststof behuizing van de schuifbeugel beschermt het aandrijfmechanisme tegen stof en spaanders.


Toepassingsgebied

Timmerwerk, schrijnwerk, positioneren van lichte/gevoelige werkstukken, modelbouw, meubelbouw, fineerwerk, inslaan van beslag in gevoelige omgeving

Bestelinformatie

Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	Artikelnr.
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Toepassingsvoorbeeld







Voldoet

Conform RoHS

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen propositie 65 stoffen

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."