

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3127.040



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3127 bevat de inzetstukken-combinatie rubbersamenstelling / Superplastic.

Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers

Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt een hogere slagkracht mogelijk dan het rubberen-inzetstuk. Het is een middelhard kunststof-inzetstuk van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, verslijtarm) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren.
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm.

### Toepassingsgebied

Voor boominspecteurs en deskundigen om vermoedelijk beschadigde plekken af te kloppen

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- aluminium Al

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	370	4030618302773	AAA905c002	21-04-09-16	3127.040

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."