

## SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Rubber compositie / nylon; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3128.040



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3128 beschikt over de inzetcombinatie rubber / Nylon. Het middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee als reguliere rubberhamers.

Het Nylon-inzetstuk serie 3208 biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplinterd hij daardoor zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker zijn slagkracht goed controleren. Hierdoor kan ook met breukgevoelige materialen worden gewerkt. Het maakt de hamer een licht gereedschap dat makkelijk is te vervoeren. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten verwisselbaar en vervangbaar. Dat is economisch en spaart ook grondstoffen.

Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in der inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, trillingsdempend, geurneutraal, slijtvast) / Nylon (wit, hart, zeer slijtvast, geen versplintering (ook niet bij mintemperaturen), olie- en vetbestendig)
- Extra lichte Aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slachtkracht goed onder controle houden (ideaal voor breukvaste materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; de greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle onderdelen zijn uitwisselbaar, dat is economisch en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

### Toepassingsgebied

Vouw- en buigwerkzaamheden, positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, schrijnwerk, meubelmontage, loodgieterswerk.

### Materiaal

#### Steel

- hout

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- aluminium Al

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	400	4030618305361	AAA905c002	21-04-09-16	3128.040

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."