

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • Superplastic / nylon; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

3178.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3178 beschikt over de inzetcombinatie Superplastic / Nylon. Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig. De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt. De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend. Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls. Laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor breukgevoelige materialen)
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Positionering van lichte/kwetsbare werkstukken

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- aluminium Al

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	295	295 x 90 x 30	203	4030618305514	AAA905c002	21-04-09-16	3178.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."