

SIMPLEX-inzet · Nylon, wit
3208.040**Productbeschrijving**

De SIMPLEX-slaginzet Nylon (Serie 3208) is met een hardheid van ca. 73 Shore D een zeer hard inzetstuk. Deze witte Polyamide-slaginzet biedt vooruitstrevende slagkwaliteiten en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. De slaginzet is gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster, duurzamer en verpsplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Ook is hij tevens olie- en vetbestendig

Dit inzetstuk is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-Slaginzet Nylon (Polyamide)
- Wit
- Hard
- Zeer slijtvast
- Geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen
- Olie- en vetbestendig
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm


Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal**Inzet**

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

Voldoet**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."