

SUPERCRAFT-voorhamer • met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep

3366.081



Productbeschrijving

De kop van de SUPERCRAFT-voorslaghamer is gevuld met staalschroot. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Daarnaast is het werken met de SUPERCRAFT-hamer duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer dan werken met reguliere stalen hamers

De slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Zij bestaan uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gietplastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster, veerkrachtiger en versplinteren ze zelfs bij mintemperaturen niet

De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele Hickorysteel werkt trillingsdempend Handvat beschermhuls voorkomt misslagen. Zeker van een veilige steel-kop-verbinding door de aluminiumwieg en veiligheidspen. De stevige poederlakcoating beschermt tegen roest De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar.

Verkrijgbaar in de maten D80mm met een totaalgewicht van 4410g, D100mm en een totaalgewicht van 7050g en D100mm met een totaalgewicht van 9300g

Productkenmerken:

- Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen
- Geluidsarm en geschikt voor ergonomisch werken
- Slaginzet van speciaal Nylon met maximale stevigheid
- Trillingsdempend, ergonomisch gevormd, zeer stabiele en gelakte Hickory steel
- De beschermhuls rondom de steel voorkomt misslagen
- De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar
- Verkrijgbaar in de maten D80mm (totaalgewicht 4410g), D100mm (Totaalgewicht 7050g) en D100mm (Totaalgewicht 9300g)

Toepassingsgebied

Bekisting, hal constructies, staal constructies, beursbouw, beton bekisting, steigerbouw, tentenbouw, schuttingbouw, wiggen indrijven, richten, onderhoudsarbete, vastgelopen banden vervangen

Materiaal

Steel

- hickory

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

Bestelinformatie

Ø	Lengte	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		Breedte	Hoogte						
80	200	880		880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081

Toepassingsvoorbeeld









Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."