

SUPERCRAFT kunststof hamers • met trillingsdempend, ergonomische en gelakte hickory steel en ronde inzetstukken

3366.225



Productbeschrijving

In vergelijking met de standaard serie is deze serie (3366.2) aan één zijde voorzien van een afgerond slaginzetstuk. Dit voorkomt beschadiging van het materiaal of afdrukken door randen. De slaginzetstukken bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte en duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen.

De kopbuis van de SUPERCRAFT-hamers is gevuld met staalschroot. Dit betekent dat wanneer het slagoppervlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met vertraging volgt. Door de verminderde terugstoot wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT-hamers minder belastend voor gewrichten en stiller dan gangbare stalen hamers.

De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele hickorysteel heeft een trillingsdempende werking. De steelbeschermingshuls voorkomt mislaan. Een veilige greep-kopverbinding wordt gegarandeerd door een aluminium wig en borgpen. Alle lasnaden zijn volledig robotgelast. Een extreem dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de vulling kan uittreden, ook bij maximale belasting. De resistente poedercoating beschermt tegen corrosie. Steel en slaginzetstukken zijn verwisselbaar. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D25mm, D30mm en D40mm.

Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.

- Aan één kant is een afgerond slaginzetstuk gemonteerd
- Voorkomt beschadigingen en afdrukken
- Geluidsarm en niet-belastend voor gewrichten.
- Slaginzetstukken uit speciaal nylon met maximale stevigheid.
- Volledig robotgelast.
- Trillingsdempende, ergonomisch gevormde, zeer stabiele en gelakte hickorysteel.
- Steelbeschermingshuls voorkomt mislaan.
- Steel en slaginzetstukken zijn verwisselbaar.
- Verkrijgbaar in D25mm, D30mm en D40mm.

Toepassingsgebied

Loodgieterswerk, vouw- en buigwerkzaamheden, stoffeerder/zadelmaker, pendrijven

Materiaal

Steel

- hickory

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
25	105	305	305 x 113 x 27	325	4030618312529	AAA905c002	21-04-09-16	3366.225

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."