

SUPERCRAFT kunststof hamers • met breukbeveiligde stalen ergonomische buis, met anti-slip

3377.035



Productbeschrijving

De buissteel van de SUPERCRAFT-hamer is gevuld met staalschroot. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Werken met SUPERCRAFT-hamers is duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer als met gewone stalen hamers

De uitwisselbare slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met een lange levensduur. Ze zijn gemaakt van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplinteren ze zelfs bij temperaturen onder nul niet

Deze uitvoering bevat een breukvaste stalen buissteel en een ergonomisch gevormde anti-slip rubberen greep

Alle lasnaden zijn robot gelast. Een uiterst dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de schrootvulling zelfs bij maximale belasting kan ontsnappen. De poederlakcoating voorkomt roest

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D70mm.

Productkenmerken:

- Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen
- Geluidsdempend en geschikt voor ergonomisch werken
- Inzet vervaardigt van speciaal Nylon met maximale sterkte
- Breukvaste stalen buissteel met ergonomisch gevormde rubberen antislip greep
- Compleet robot gelast
- De beschermhuls rondom de steel voorkomt misslagen
- Inzet en steel uitwisselbaar
- De poederlak beschermt tegen roest
- Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D70mm

Toepassingsgebied

Positionieren und aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten, montage behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, montering och reparationer inom fordonsindustrin, plaatbewerking, voor krachtvereisende werkzaamheden, dakspanten plaatsen

Materiaal

Steel

- stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
35	110	300	300 x 110 x 37	690	4030618301691	AAA905c002	21-04-09-16	3377.035

Toepassingsvoorbeeld









Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."