

BLACKCRAFT hamer met zacht oppervlak • met breukvaste stalen buis steel, PUR bekleed en ergonomisch, anti-slip greep

3379.040



Productbeschrijving

De kop van de BLACKCRAFT-hamer is met staalschroot gevuld. Dit heeft tot gevolg dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut

Daardoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met BLACKCRAFT hamers veel veiliger, minder belastend voor de gewrichten en stiller dan werken met standaard stalen hamers

De BLACKCRAFT is compleet met polyurethaan ommanteld. Dat beschermt de hamer zelf niet enkel voor roest, maar beschermd de werkstukken voor krassen, verminderd vonken bij mislagen en werkt daarnaast trillingsdempend. De doppen van polyurethaan aan de slagzijden zorgen voor een lange levensduur

Bovendien is de BLACKCRAFT voorzien van een breukvaste stalen buisstaal alsmede een antislip ergonomisch gevormde handgreep

Verkrijgbaar in de maten D40mm tot D60mm

Productkenmerken:

- Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.
- Geluidsarm en ergonomisch.
- Compleet met polyurethaan ommanteld: geen roest, geen krassen op het werkstuk, geen vonken bij het slaan, bovendien trillingsdempend.
- Lange levensduur door de dikke dop van polyurethaan aan de slagzijde.
- Ergonomisch gevormd, glij- en breukvaste stalen buisstaal.
- Verkrijgbaar in de maten D40mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, vastgelopen banden vervangen, carrosseriebouw, uitdeuken, positioneren en aanpassen van werkstukken, richtwerkzaamheden, plaatbewerking, onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan onderdelen met kwetsbare oppervlakken

Materiaal

Steel

- stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte	Breedte	Hoogte					
40	110	300	300 x 110 x 40	640	4030618301813	AAA905c002	21-04-09-16	3379.040

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."