

SUPERCRAFT kunststof hamers • met ergonomische gevormde, anti-slip en breuk vaste 3 componenten steel

3399.050



Productbeschrijving

De kopbuis van de SUPERCRAFT-hamers is gevuld met staalschroot. Dit betekent dat wanneer het slagoppervlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met vertraging volgt. Door de verminderde terugstoot wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT-hamers minder belastend voor gewrichten en stiller dan gangbare stalen hamers.

De verwisselbare slaginzetstukken bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte met hoogste duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen. De 3-componentensteel heeft een breekvaste, flexibele glasvezelkern, gecoat met ergonomisch gevormd polypropyleen en een elastomeerlaag die een veilige grip mogelijk maakt, zelfs met vette handen. De resistente poedercoating van de kop beschermt tegen corrosie. Alle lasnaden zijn volledig robotgelast. Een extreem dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de vulling kan uittreden, ook bij maximale belasting. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D40mm t/m D60mm.

Productkenmerken:

- Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.
- Geluidsarm en niet-belastend voor gewrichten.
- Verwisselbare slaginzetstukken uit speciaal nylon met maximale stevigheid.
- Breekvast, 3-componentensteel met antisliprubber en glasvezelsteel
- Volledig robotgelast.
- Verkrijgbaar in diameters D40mm t/m D60mm

Toepassingsgebied

Montering och reparationer inom fordonsindustrin, positionieren und aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, richten, montage, behuizingen, installatiebouw, onderhoudswerkzaamheden, plaatbewerking

Materiaal

Steel

- ergonomische, 3-componenten steel met antisliphandgreep

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
50	120	375	382 x 120 x 50	1040	4030618312802	AAA905c002	21-04-09-16	3399.050

Toepassingsvoorbeeld









Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."