

## Doorslag 3408.015



### Productbeschrijving

De serie 3408 van Halder biedt doorslagen in drie verschillende maten: D10mm, D12mm und D15mm

Deze kleine helpers zijn aan beide uiteinden voorzien van verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije doppen gemaakt van speciaal nylon. Dit maakt licht en veilig werken mogelijk

Productkenmerken:

- De kleine helper van Halder
- Beide einden zijn uitgerust met verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije koppen van speciaal Nylon
- Maak veilig en voorzichtig werken met een doorslag mogelijk
- Verkrijgbaar in de maten D10mm, D12mm en D15mm

### Toepassingsgebied

Assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, passagerar-/nyttofordon

### Materiaal

#### Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

### Montage



Nylon inzetten uitwisselbaar

### Meer informatie

### Overige producten

- Kloppers/doorslagen set, 4 stuks.

### Bestelinformatie

Ø		Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		Lengte x Breedte x Hoogte						
		[mm]						
15	175	175 x 15 x 15		200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."