

Doorslag 3408.015



Productbeschrijving

De serie 3408 van Halder biedt doorslagen in drie verschillende maten: D10mm, D12mm und D15mm

Deze kleine helpers zijn aan beide uiteinden voorzien van verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije doppen gemaakt van speciaal nylon. Dit maakt licht en veilig werken mogelijk

Productkenmerken:

- De kleine helper van Halder
- Beide einden zijn uitgerust met verwisselbare, zeer slijtvaste en splintervrije koppen van speciaal Nylon
- Maak veilig en voorzichtig werken met een doorslag mogelijk
- Verkrijgbaar in de maten D10mm, D12mm en D15mm

Toepassingsgebied

Assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, passagerar-/nyttfordon

Materiaal

Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Montage

Nylon inzetten uitwisselbaar

Meer informatie

Overige producten

- Kloppers/doorslagen set, 4 stuks.

Bestelinformatie

Ø		Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]						
15	175	175 x 15 x 15		200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	3408.015

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."