

SUPERCRAFT inzetstukken voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak

3508.025



Productbeschrijving

De Nylon-inzetstukken (Serie 3508) zijn met een hardheid van ca. 73 Shore D zeer hard. Deze witte polyamide inzetstukken bieden uitstekende slagvastheid en garanderen een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken zijn ze daarom veel slijtvaster en splinteren ze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het vriespunt. Ze zijn bestand tegen de hoge slagkrachten van terugslagvrije hamers met een zacht slagvlak. Bovendien zijn ze bestand tegen olie en vet en worden ze ook gebruikt in SUPERCRAFT-kunststofhamers, SUPERCRAFT mokers, slaghamers en kloppers.

Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm

Productkenmerken:

- SUPERCRAFT-slaginzet Nylon (Polyamide).
- Wit.
- Hard.
- Zeer slijtvast.
- Geen versplintering, ook niet bij temperaturen onder het nulpunt.
- Olie- en vetbestendig.
- Verkrijgbaar in de maten D10mm tot D100mm.

Materiaal

Inzet

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- geluidsdempend
- Hoge slagkracht

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
25	26,5 x 26,5 x 20	10	4030618301882	AAA905c002	21-04-91-06	3508.025

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."