

MAXXCRAFT-bankhamer • Volgens DIN 1041
3666.003



Productbeschrijving

Gepatenteerde rubberen verbinding tussen de kop en steel, zorgt voor minimale terugslag, geluidsreductie en voor een volledige impact op het werkstuk. Er treedt minder vermoeidheid op en er is minder slijtage van de gewrichten. Verder heeft de hamer een extra grootte beschermende huls op het handvat met rubberen coating.

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar in de industrie en de handel, oftewel overal waar traditionele DIN bankhamers werden gebruikt tot nu toe.

Materiaal

Hamerkop

- hoogwaardig staal, gesmeed

Steel

- hickory

Bestelinformatie

Omschrijving	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	105	300						
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003

Toepassingsvoorbeeld







Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."