

Magnetische houder 3688.003



Productbeschrijving

De magneethouder van Halder is een multifunctionele en flexibel inzetbare houder voor o.a. blaaspistolen, kabels, slangen, kleding enz. De houder is eenvoudig te monteren zonder dat er spijkers of schroeven aan te pas komen

De stevige magneethouder van kunststof beschikt dankzij de 6 Neodymium-magneten over een hoge houdkracht. De rubberen basis is olieerend en krasvast

Het speciale ontwerp maakt twee afzonderlijk bruikbare zones mogelijk (bijvoorbeeld voor luchtdrukpistolen en slangen) en voorkomt dat de bevestigde/hangende voorwerpen ongewild wegglijden of vallen. Hierdoor verzekerd u zichzelf ervan dat er een veilige werkplaats is, waar u niet zal struikelen door losliggende hulpmiddelen

Magneethouders zijn individueel verpakt, de doos dient als bescherming en dient gelijktijdig als gebruiks- en veiligheidshandleiding

Verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart

Productkenmerken:

- Multifunctionele inzetbare houder, die eenvoudig is te monteren en zonder spijkers of schroeven is te gebruiken
- Solide kunststof-uitvoering
- Hoge bevestigingskracht door de zes Neodymium-magneten (D65mm)
- Het rubberen oppervlak is olieerend en voorkomt krassen
- Het speciale ontwerp maakt twee afzonderlijk bruikbare zones mogelijk
- Aantrekkelijke verkoopverpakking met gebruiks- en veiligheidshandleiding
- Verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart

Toepassingsgebied

Blaaspistolen, kabels, kleding, afzetband en andere benodigheden kunnen eenvoudig worden bevestigd/opgehangen!

Materiaal

Magneet

- Permanente magneet

Huls

- kunststof

Meer informatie

Opmerkingen

Private-labelversies met individuele voorkant (sticker) op aanvraag.
Verpakkingseenheid 10 stuks
(bestelhoeveelheid in stukken)

Bestelinformatie

Afmetingen		Kleur	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
d	l						
[mm]							
75	100	zwart	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

Toepassingsvoorbeeld











Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."