

SIMPLEX-Hamer • TPE-soft; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3701.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3701 met aan beide zijden TPE-soft-slaginzetstukken (Serie 3201)

Dit is de zachtste slaginzet uit de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daarmee ook geschikt voor gevoelige oppervlakken. Hij laat geen zwarte sporen na

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt met een dikkere wandsterkte voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een antislip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden TPE-soft-inzetstukken (blauw, zacht, slijtvast, sterk dempend)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

t.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.	
								[mm]
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."