

SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3702.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3702 met een beide zijden rubberen slaginzetstukken. Deze middelharde rubberen slaginzetstukken (Serie 3202) zijn absolute bestsellers. Ze zijn zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Ze gaan veel langer mee dan reguliere rubberen slaginzetstukken.

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn wanddikte voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk.

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3702.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
30	90	300	300 x 90 x 34	460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."