

## SIMPLEX-Hamer • TPE-mid; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3703.030



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3703 is aan beide kanten voorzien van TPE-mid-inzetstukken  
Deze middelharde, grijze slaginzet (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht als de zwarte inzetstukken mogelijk (Serie 3202). Er blijft ook geen ongewenste zwarte afdruk achter  
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wand voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk  
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)  
Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend  
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm  
Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid
- Zeer stabiele duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

### Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzetten

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

| Ø  |    |     | Afmetingen                |      |     | GTIN          | profil@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|----|-----|---------------------------|------|-----|---------------|------------------|-------------|------------|
|    |    |     | Lengte x Breedte x Hoogte | [mm] |     |               |                  |             |            |
| 30 | 90 | 300 | 300 x 90 x 34             | [mm] | 450 | 4030618303411 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3703.030   |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."