

## SIMPLEX-Hamer • Koper; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3704.040



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3704 is aan beide kanten voorzien van koperen-inzetstukken

Deze hamer is de hardste inzet in de SIMPLEX selectie, deze inzet (Serie 3804) produceert extreem hoge slagkracht maar op een manier die zachter is in vergelijking met een stalen hamer. Het vervangt de courante koperen hamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wand voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame fiberglassteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D40mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van koperen-inzetstukken (hard)
- Versterkte gietijzeren behuizing voor meer stabiliteit
- Zeer stabiele duurzame fiberglassteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D40mm
- vervangt de courante koperen hamers

### Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzetten

- koper met kunststof huls
- hard

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Montage

Koperen inzet 3804 mag alleen in de versterkte gietijzeren behuizing 3711 gemonteerd worden.

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."