

SIMPLEX-Hamer • Plastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3706.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3706 is aan beide kanten voorzien van kunststof-slaginzetstukken

De rode slaginzetstukken (Serie 3206) zijn hard en daarmee olie- en vetbestendig

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt daardoor een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een anti-slip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX – principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer aan beide zijden voorzien van kunststof-inzetstukken (rood, hard, olie- en vetbestendig).
- Versterkte gietijzeren behuizing met een hoge stevigheid.
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								3706.050
50	135	335	335 x 135 x 50	1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."