

SIMPLEX-Hamer • Superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3707.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3707 is aan beide zijden voorzien van Superplastic-inzetstukken

Deze Halder-bestseller met een middelhard kunststof-inzetstuk en gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof-inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte en verstevigingen voor een hogere stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer(3707.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer die aan beide zijden voorzien is van Superplastic-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Versterkte gietijzeren behuizing met een hoge stevigheid, wat een hogere slagkracht mogelijk maakt.
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht).
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer.

Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	[mm]	[g]	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."