

SIMPLEX voorhamers • Superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en fiberglas steel

3707.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3707 is aan beide zijden voorzien van het Superplastic – inzetstuk

Deze Halder-bestseller middelhard kunststof-inzetstuk is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar als voorslaghamer in D80mm met een totaalgewicht van 3480g en een totale lengte van 80cm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide zijden Superplastic-slaginzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D80mm (3480g totaalgewicht)

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|------------|-----|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3480 | 4030618304845 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3707.081 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."