

## SIMPLEX-Hamer • Nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3708.080



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3708 is aan beide zijden voorzien van Nylon-slaginzetstukken

Deze witte slaginzet (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met een hoge levensduur. Hij bestaat uit een zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. Hierdoor versplintert hij niet, ook niet bij mintemperaturen. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte en verstevigingen voor meer stevigheid. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een anti-slip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3708.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Nylon-inzetstukken (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stevigheid
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, tevens verkrijgbaar als voorslaghamer

### Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzetten

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen			Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[mm]						
80	175	490		490 x 175 x 80	3390	4030618303589	AAA905c002	21-04-09-16	3708.080

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."