

SIMPLEX voorhamers • Aluminium; met versterkte gietijzere behuizing en fiberglas steel

3709.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de Serie 3709 is aan beide kanten voorzien van een lichtmetalen inzetstuk

De zilverkleurige slaginzet (Serie 3209) bestaat uit aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke koperhamer

De zwarte, versterkte gietijzere behuizing zorgt door de dikkere wandsterkte en versterkingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een krachtigere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over gladde oppervlakken en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle delen uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.

Deze voorhamer is verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 4650g en een totale lengte 800mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorhamer met aan beide zijden zachtmetalen-inzetstukken (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Versterkte gietstalen behuizing met hoge stabiliteit, maakt een hoge slagkracht mogelijk
- Zeer stabiele, duurzame fiberglassteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend
- Verkrijgbaar in de maat D80mm (4650g totaalgewicht)
- Het zachtmetalen inzetstuk is van aluminium en vervangt reguliere koperen hamers

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzetten

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig
- Hoge impact

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Artikelnr. |
|----|------------|-----|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 4650 | 4030618300915 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3709.081 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."