

SIMPLEX-Hamer • TPE-soft / TPE-mid; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3713.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3713 beschikt over de inzetcombinatie TPE-soft / TPE-mid
Beide slaginzetten zijn Thermoplast elastomeren en laten geen resten achter
Het blauwe TPE-soft- inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daardoor geschikt voor het werken op gevoelige oppervlakken
Het middelharde, grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een hogere slagkracht mogelijk, vergelijkbaar met het inzetstuk rubbersamenstelling (Serie 3202)
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm en D80mm
De SIMPLEX-Serie 3714 beschikt over de slaginzetstukken TPE-soft / Koper
Het blauwe TPE-soft-inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daardoor geschikt voor het werken op gevoelige oppervlakken. Laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na
Het Koperen-inzetstuk (Serie 3804) is de hardste inzet in het SIMPLEX-assortiment en maakt daardoor een hoge slagkracht mogelijk. Hij vervangt een reguliere koperen hamer
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm en D80mm

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34	449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	3713.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."