

SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie / koper; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3724.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3724 beschikt over de slaginzetstukken rubbersamenstelling / Koper
Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers

Het Koperen-inzetstuk (Serie 3804) is de hardste inzet in het SIMPLEX-assortiment en maakt daardoor een hoge slagkracht mogelijk. Hij vervangt een reguliere koperen hamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm en D40mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtarm) / Koper (hard)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm en D40mm

Toepassingsgebied

richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- koper met kunststof huls
- hard

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	[mm]	575	4030618306009	AAA905c002	21-04-09-16	3724.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."