

## SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie / plastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3726.030



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3726 beschikt over de inzetstukken rubbersamenstelling / Kunststof  
Het middelharde rubberinzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers  
Het rode kunststof inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Deze inzetcombinatie is geschikt voor een veelvoud van toepassingen  
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wanden en verstevigingen voor een hoge stabiliteit. Het hoge gewicht maakt ook een hogere slagkracht mogelijk  
Deze hamer beschikt over een zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)  
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen  
Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm  
Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de combinatie rubber (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast) / Kunststof (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit, door het hogere gewicht bent u verzekerd van extra slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

### Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	[mm]	[g]	4030618306016	AAA905c002	21-04-09-16	3726.030

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."