

SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie / plastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3726.060



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3726 beschikt over de inzetstukken rubbersamenstelling / Kunststof
Het middelharde rubberinzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberhamers
Het rode kunststof inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Deze inzetcombinatie is geschikt voor een veelvoud van toepassingen
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wanden en verstevigingen voor een hoge stabiliteit. Het hoge gewicht maakt ook een hogere slagkracht mogelijk
Deze hamer beschikt over een zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm
Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de combinatie rubber (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast) / Kunststof (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit, door het hogere gewicht bent u verzekerd van extra slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Lengte	Breedte	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
60	150	410	410 x 150 x 60	[mm]	1815	4030618304906	AAA905c002	21-04-09-16	3726.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."