

## SIMPLEX-Hamer • Rubber compositie / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3727.040



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3727 beschikt over de inzetcombinatie rubbersamenstelling / Superplastic.  
Het middelharde rubber-inzetstuk (Serie 3202) is zerr slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee dan reguliere rubberhamers  
Het Superplastic-inzetstuk (Serie 3207) maakt hardere slagen dan gewonen inzetstukken mogelijk. Het middelharde kunststof inzetstuk is van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer  
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door middel van zijn dikkere wand en versterkingen voor een hoge stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt ook een hgoere slachtkracht mogelijk  
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een antislipgreep. Hij heeft een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)  
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen  
Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm D30mm tot D80mm, daarnaast ook als voorslaghamer(3727.081)

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de rubbersamenstelling (zwart, middelhard, trillingsdempend, geurneutraal, slijtvast) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit, door het hogere gewicht bent u verzekerd van extra slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm, daarnaast ook als voorslaghamer

### Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	875	4030618304920	AAA905c002	21-04-09-16	3727.040

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."