

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3727.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3727 beschikt over de inzetstukken rubbersamenstelling / Superplastic.

Het middelharde rubber-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend en geurneutraal en gaat langer mee als reguliere rubberhamers

Het Superplastic-inzetstuk (serie 3207) heeft een grotere impact dan de slagkracht die een gewone rubberen inzetstuk zou hebben. Het middelharde kunststof inzetstuk is van zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wanden en verstevigingen voor een hoge stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt ook een hogere slachtkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een antislipgreep. Hij heeft een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Verkrijgbaar in de maat D80mm met een totaalgewicht van 3695g en een totale lengte van 800mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubber (zwaar, middelhard, trillingsdempend, geurneutraal, slijtvast) / Superplastic (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit, door het hogere gewicht bent u verzekerd van extra slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX-hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar in D80mm (3695g Totaalgewicht)

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, l-stenen zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats, prefab-woningbouw, dakspanten plaatsen

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3695	4030618304968	AAA938c002	21-04-09-20	3727.081

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."