

SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3728.081



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3728 bevat de inzetcombinatie rubbersamenstelling / Nylon

Het middelharde rubberinzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, trillingsdempend, geurneutraal en gaat veel langer mee als reguliere rubberhamers

De Nylon-inzetstukken uit de serie 3208 biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij bestaat uit zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplinterd hij daardoor zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte en verstevigingen voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een grotere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel is breukvast. Hij is ergonomisch gevormd en bevat een anti-slip greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen

Verkrijgbaar als voorslaghamer in D80mm met een totaalgewicht van 3775g en een totale lengte van 800mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer in de inzetcombinatie rubber (zwart, middelhard, trillingsdempend, geurneutraal, slijtvast) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit, door het hogere gewicht bent u verzekerd van extra slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met anti-slip greep, anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Alle onderdelen van de SIMPLEX-hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
- Verkrijgbaar als D80mm (3775g totaalgewicht)

Toepassingsgebied

Assemblage van werkstukken met scherpe randen, montage van behuizingen, installatiebouw, hallenbouw, staalbouw, beursstandbouw, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

| Ø | Afmetingen | | Lengte x Breedte x Hoogte | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | ArtikelNr. |
|----|------------|------|---------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3775 | 4030618305019 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3728.081 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."