

## SIMPLEX-Hamer • Rubber compositiw / aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

### 3729.030



#### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3729 beschikt over de slaginzetstukken rubbersamenstelling / zachtmetaal. Het middelharde rubberen-inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal. Gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers.

Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer.

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk.

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm en tevens verkrijgbaar als voorslaghamer (3729.081).

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie rubbersamenstelling (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtarm) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm, daarmee als voorslaghamer

#### Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden.

#### Materiaal

##### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

##### Inzet 1

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

##### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

##### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

#### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
30	90	300	300 x 90 x 34	485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	3729.030

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."