

SIMPLEX-Hamer • TPE-mid / plastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3736.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3736 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / Plastik
Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm tot 60mm

Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø			Afmetingen			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
			Lengte x Breedte x Hoogte	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		453	4030618306115	AAA905c002	21-04-09-16	3736.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."