

SIMPLEX-Hamer • TPE-mid / aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3739.050



Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3739 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / zachtmetaal. Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter. Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht). Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

Montage- en reparatiewerkzaamheden in de automobiel- en vrachtwagenindustrie, matrijzenbouw, installatiebouw, behuizingsmontage

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- TPE-mid, grijs
- vlekt niet
- Medium hard

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
								
50	135	335	335 x 135 x 50	1820	4030618306245	AAA905c002	21-04-09-16	3739.050

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."