

SIMPLEX-Hamer • Koper / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3748.040



Productbeschrijving

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3748 bevat de inzetstukken-combinatie Koper / Nylon. Het Koperen-inzetstuk (Serie 3804) is het hardste slaginzetstuk in het SIMPLEX-assortiment en maakt daardoor eene hoge slagkracht mogelijk. Hij vervangt een reguliere koperen hamer. Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de langste levensduur. Hij is gemaakt van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert hij zelfs bij mintemperaturen niet. Daarnaast is hij olie- en vetbestendig. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing heeft een dikkere wand en zorgt voor een hoge stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk.

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Deze is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip greep. Hij beschikt over eene glad oppervlak en is anorganisch (ongevoelig voor vocht).

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Beschikbaar in de maten D30mm en D40mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer met de inzetcombinatie koper (hard) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig).
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit die door zijn hogere gewicht beschikt over een betere slagkracht
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep, anorganisch (ongevoelig voor vocht).
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm en D40mm.
- Vervangt reguliere koperen hamers

Toepassingsgebied

Installatiebouw, plaatbewerking, montering och reparationer inom fordonsindustrin

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

- koper met kunststof huls
- hard

Inzet 2

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	ArtikelNr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."