

## SIMPLEX-Hamer • Plastic / superplastic; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3767.040



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3767 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Superplastik. Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig. Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer. De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk. De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht). Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen. Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Superplastik (wit, middelhard, zeer duurzaam)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm tot 60mm

### Toepassingsgebied

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

#### Inzet 2

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
40	115	325	325 x 115 x 40	860	4030618306306	AAA905c002	21-04-09-16	3767.040

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."