

## SIMPLEX-Hamer • Plastic / aluminium; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel

3769.050



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-Serie 3769 beschikt over de inzetcombinatie Plastics / zachtmetaal  
Het rode Plastic-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig  
Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer  
De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk  
De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)  
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen  
Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot 60mm

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastic (rood, hard, olie- en vetbestendig) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
- Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maat D30mm tot 60mm

### Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

### Materiaal

#### Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

#### Inzet 1

- Plastic, rood.
- hard
- olie en vet resistent
- universeel

#### Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
50	135	335	335 x 135 x 50	1365	4030618305088	AAA905c002	21-04-09-16	3769.050

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."