

SIMPLEX fiberglas steel • met rubberen grip, voor SIMPLEX-kunststof hamers met versterkte gietijzeren behuizing

3844.030



Productbeschrijving

De SIMPLEX glasvezel handgrepen van de serie 3844 worden geleverd met de zwarte, versterkte smeedbare gietijzeren behuizing in de maten D30mm tot D80mm voor SIMPLEX zachte hamers. Deze zeer sterke en duurzame handvatten zijn uiterst breukbestendig. Zij zijn trillingsdempend, ergonomisch gevormd en bevatten een antislipgreep. Ze hebben ook een glad oppervlak en zijn anorganisch (niet gevoelig voor vocht). Ook verkrijgbaar als 70cm lange voorhamersteel

Productkenmerken:

- SIMPLEX-fiberglassteel voor SIMPLEX-kunststofhamers met versterkte gietstaalbehuizing in de maten D30mm tot D80mm
- Zeer stabiel en duurzaam
- Zeer breukvast
- Trillingsdempend
- Ergonomisch gevormd met anti-slip greep
- Glad oppervlak
- Anorganisch (niet gevoelig voor vocht)
- Ook als 70cm lange voorslaghamer-steel verkrijgbaar

Materiaal

Steel

- fiberglas steel met rubberen greep

Montage

Glasvezelversterkte stelen mogen alleen in de versterkte gietijzeren behuizingen gemonteerd worden.

Meer informatie

Overige producten

- SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing

Bestelinformatie

Ø	Lengte x Breedte x Hoogte	Afmetingen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		[mm]	[mm]					
30	260	260 x 27 x 27		130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."