

BASEPLEX inzet · Nylon, wit

3988.030



Productbeschrijving

De BASEPLEX-slaginzet Nylon (Serie 3988) is met een hardheid van ca. 75 Shore een zeer harde inzet. Deze witte inzet is nog iets harder dan de rode en daardoor slijtvaster. Hij is zowel olie- als vetbestendig. Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Produktkenmerken:

- BASEPLEX-Slaginzet Nylon.
- Wit.
- Hard.
- Olie- en vetwerend.
- Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm.

Materiaal

Inzet

- Nylon, wit
- hard
- heel slijtvast
- geen schilfers
- olie en vet resistent

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	Lengte x Breedte x Hoogte [mm]					
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."