


## Opspanlichamen

EH 1011.200 - EH 1111.300




### Productbeschrijving

Dit montage-element is een systeemonderdeel van het T-slotsysteem.


### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

### Tekening



### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen											Hoeveelheid n	 [g]	Artikelnr.
	$b_1$	$l_1$	$b_2$	$b_3$	$l_2$	$l_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$d_1$	$d_2$			
V40	25	80	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	3	339	1011.200
V40	25	120	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	5	527	1011.300
V70	40	140	14	24,0	35	35	70	10,0	20,0	12,25	M12	3	2060	1111.200
V70	40	210	14	24,0	35	70	70	10,0	20,0	12,25	M12	5	3246	1111.300

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."