


T-gleuf spanhoekstukken EH 1012.100 - EH 1112.400




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen


Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen												Hoeveelheid n	 [g]	Artikelnr.
	b ₁	h ₁	l ₁	l ₂	l ₃	b ₂	b ₃	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	d			
V40	25	63	63	29	26	10	18	6,5	14,5	29	22	8,25	1	248	1012.100
V40	25	105	63	29	26	10	18	6,5	14,5	45	22	8,25	2	356	1012.200
V40	40	63	63	29	26	10	18	6,5	14,5	29	22	8,25	1	520	1012.300
V40	40	105	63	29	26	10	18	6,5	14,5	45	22	8,25	2	738	1012.400
V70	40	100	100	39	25	14	24	10,0	20,0	39	30	13,00	2	1000	1112.100
V70	40	180	100	39	25	14	24	10,0	20,0	39	30	13,00	5	1468	1112.200
V70	70	100	100	39	25	14	24	10,0	20,0	39	30	13,00	2	2150	1112.300
V70	70	180	100	39	25	14	24	10,0	20,0	39	30	13,00	5	3253	1112.400

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."