

Spanlijsten

EH 1013.600 - EH 1113.800




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen


Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen										Hoeveelheid n	voor schroeven [mm]	y [mm]	 [g]	Artikelnr.
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	[mm]					
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	1	M 8	8	288	1013.600	
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	2	M 8	8	443	1013.700	
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	3	M 8	8	577	1013.800	
V70	140	40	14,3	24	50	10,0	20,0	35,0	35	2	M12	12	1604	1113.600	
V70	200	40	14,3	24	50	10,0	20,0	30,0	35	4	M12	12	2230	1113.700	
V70	300	40	14,3	24	50	10,0	20,0	27,5	35	7	M12	12	3320	1113.800	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."