

## Hoeksteunen

EH 1020.300 - EH 1121.500




### Productbeschrijving


#### Materiaal

- versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen

### Tekening



### Bestelinformatie

Systeem	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Afmetingen				voor schroeven	y		Artikelnr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	<a href="#">1020.300</a>
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	<a href="#">1021.500</a>
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	<a href="#">1120.300</a>
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	<a href="#">1121.500</a>

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."