

Moeren voor T-sleuf

EH 1030.000 - EH 1030.300




Productbeschrijving


Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, zwart

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen		 [g]	Artikelnr.
	l	d		
V40	15	M6	12,0	1030.000
V40	15	M8	9,7	1030.100
V40	30	M6	24,0	1030.200
V40	30	M8	23,0	1030.300

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."