

Opnamen

EH 1040.300 - EH 1040.700




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen			SW [mm]	 [g]	Artikelnr.
	d ₁	d ₂ [mm]	l			
V40	6	15	14	13	18	1040.300
V40	10	19	14	13	25	1040.500
V40	13	19	15	17	30	1040.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."