

Opnamen

EH 1040.300 - EH 1040.700




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

| Systeem | Afmetingen | | | SW [mm] |  [g] | Artikelnr. |
|---------|----------------|------------------------|----|------------|--|------------|
| | d ₁ | d ₂ [mm] | l | | | |
| V40 | 6 | 15 | 14 | 13 | 18 | 1040.300 |
| V40 | 10 | 19 | 14 | 13 | 25 | 1040.500 |
| V40 | 13 | 19 | 15 | 17 | 30 | 1040.700 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."