

Spanijzers

EH 1047.800 - EH 1147.800




Productbeschrijving

Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

| Systeem | b ₁ | b ₂ | d ₁ | d ₂ | Afmetingen | | | | | | [g] | Artikelnr. |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | | | h | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | |
| V40 | 25 | 8,5 | 10 | M 8 | 15 | 100 | 88 | 45 | 23 | 12 | 214 | 1047.800 |
| V70 | 40 | 13,0 | 15 | M12 | 13 | 160 | 145 | 80 | 36 | 20 | 484 | 1147.800 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."