

## Prisma's

EH 1048.200 - EH 1148.300




### Productbeschrijving

#### Materiaal

- staal, gehard, geslepen

### Tekening



H = (R*1,414) + 49,497	[1048.200]
H = (R*1,414) + 48,996	[1048.300]
H = (R*1,155) + 77,025	[1148.000]
H = (R*1,155) + 81,204	[1148.100]
H = (R*1,414) + 72,872	[1148.200]
H = (R*1,414) + 73,159	[1148.300]

### Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen												w	[g]	Artikelnr.
	b <sub>1</sub>	d	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	d min.	d max.			
[mm]															
V40	10	20	25	6,6	M4	60	73,64	20	10	2,6	8	25	90°	90	1048.200
V40	10	30	38	6,6	M4	66	85,21	20	10	2,6	8	44	90°	155	1048.300
V70	14	32	38	13,0	M6	87	111,50	35	16	4,0	18	66	120°	331	1148.000
V70	14	62	68	13,0	M6	100	148,00	35	16	4,0	18	126	120°	694	1148.100
V70	14	32	38	13,0	M6	90	111,50	35	16	4,0	14	44	90°	328	1148.200
V70	14	62	68	13,0	M6	104	148,00	35	16	4,0	14	83	90°	690	1148.300

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."